


MaxBotix Inc.

MB7554-821

부품 번호: 제조업체 / 브랜드: 제품 설명 데이터 시트: RoHS 상태 에서 운송된다 선적 방법	MB7554-821 MaxBotix Inc. ULTRASONIC SENSOR SCXL-MAXSONAR PDF MB7554-821.pdf  RoHS 준수 홍콩 DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
--	--

견적 요청



이미지는 표현 일 수 있습니다. 제품 세부 사항은 사양을 참조하십시오.













MB7554-821의 명세

부품 번호	MB7554-821
제조사	MaxBotix Inc.
기술	ULTRASONIC SENSOR SCXL-MAXSONAR
무연 여부 / ROHS 준수 여부	RoHS 준수
데이터 시트	PDF MB7554-821.pdf
전압 - 정격	2.5 V ~ 5.5 V
연속	SCXL-MaxSonar-WRS
ROHS 현황	RoHS Compliant
포장	Bulk
작동 온도	-40°C ~ 65°C (TA)
제조업체 표준 리드 타임	2 Weeks
회수	42kHz
상세 설명	Ultrasonic Sensor 42kHz
빔 각도	23°

관련 태그

MaxBotix Inc. MB7554-821	MB7554-821 디스트리뷰터	MB7554-821 공급 업체
MB7554-821 가격	MB7554-821 사진	MB7554-821 이미지
MB7554-821 PDF 데이터 시트	MB7554-821 다운로드 데이터 시트	MB7554-821 데이터 시트
MB7554-821 재고	MB7554-821 구매	MaxBotix Inc. 구매 MB7554-821
MaxBotix Inc. MB7554-821	MaxBotix Inc. 공급 업체	MaxBotix Inc. 유통 업체
MaxBotix Inc. MB7554-821		

관련 상품

<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;">  <p>MB7554-810 제조사: MaxBotix Inc. 기술: ULTRASONIC SENSOR SCXL-MAXSONAR 재고: Out stock</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px 10px; font-weight: bold;">RFQ</p> </div>	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;">  <p>MB7560-100 제조사: MaxBotix Inc. 기술: ULTRASONIC SENSOR SCXL-MAXSONAR 재고: Out stock</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px 10px; font-weight: bold;">RFQ</p> </div>
<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;">  <p>MB7554-131 제조사: MaxBotix Inc. 기술: ULTRASONIC SENSOR SCXL-MAXSONAR 재고: Out stock</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px 10px; font-weight: bold;">RFQ</p> </div>	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;">  <p>MB7554-820 제조사: MaxBotix Inc. 기술: ULTRASONIC SENSOR SCXL-MAXSONAR 재고: Out stock</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px 10px; font-weight: bold;">RFQ</p> </div>
<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;">  <p>MB7554-811 제조사: MaxBotix Inc. 기술: ULTRASONIC SENSOR SCXL-MAXSONAR 재고: Out stock</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px 10px; font-weight: bold;">RFQ</p> </div>	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;">  <p>MB7554-801 제조사: MaxBotix Inc. 기술: ULTRASONIC SENSOR SCXL-MAXSONAR 재고: Out stock</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px 10px; font-weight: bold;">RFQ</p> </div>
<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;">  <p>MB7554-830 제조사: MaxBotix Inc. 기술: ULTRASONIC SENSOR SCXL-MAXSONAR 재고: Out stock</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px 10px; font-weight: bold;">RFQ</p> </div>	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;">  <p>MB7560-110 제조사: MaxBotix Inc. 기술: ULTRASONIC SENSOR SCXL-MAXSONAR 재고: Out stock</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px 10px; font-weight: bold;">RFQ</p> </div>
<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;">  <p>MB7560-101 제조사: MaxBotix Inc. 기술: ULTRASONIC SENSOR SCXL-MAXSONAR 재고: Out stock</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px 10px; font-weight: bold;">RFQ</p> </div>	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;">  <p>MB7560-111 제조사: MaxBotix Inc. 기술: ULTRASONIC SENSOR SCXL-MAXSONAR 재고: Out stock</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px 10px; font-weight: bold;">RFQ</p> </div>
<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;">  <p>MB7554-831 제조사: MaxBotix Inc. 기술: ULTRASONIC SENSOR SCXL-MAXSONAR 재고: Out stock</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px 10px; font-weight: bold;">RFQ</p> </div>	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;">  <p>MB7554-800 제조사: MaxBotix Inc. 기술: ULTRASONIC SENSOR SCXL-MAXSONAR 재고: Out stock</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px 10px; font-weight: bold;">RFQ</p> </div>